



# OMEGA

## Automatic Voltage Regulator



[WWW.TALYELC.COM](http://WWW.TALYELC.COM)

**خریدار محترم:** ضمن تشکر از حسن انتخاب جنابعالی در خرید استابلایزر های امگا لطفا قبل از نصب دستگاه به منظور استفاده بهینه حتما به راهنماییهای ذکر شده در این کاتالوگ توجه فرمایید؛ انتخاب شما در مورد استابلایزرها امگا باعث افتخار ماست امیدوریم در آینده نیز با عرضه سایر محصولات خود در سطح کیفی بالا، باعث خشنودی بیشتر شما گردید.

## معرفی محصولات شرکت امگا

دستگاه های استابلایزر امگا ساخت کشور کره جنوبی علاوه بر دارا بودن استاندارهای کشور ایران، دارای چندین استاندارد جهانی از جمله ISO9001, TUV, CE) نیز میباشد، که قادر هستند نوسانات را به نحوی بسیار عالی و فراتر از دیگر دستگاه های موجود در بازار (حتی نوساناتی که با چشم دیده نمی شود) را بر طرف کند.

این کارخانه در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط مهندسان کاره ای افتتاح گردید و همواره با استفاده از بهترین کادر فنی توانسته است با صادرات به اکثر کشور های اروپایی و آمریکایی و آسیایی با حجمی بالغ بر پانزده میلیون دلار به عنوان یکی از شرکتهای برتر در جهان شناخته شود. از جمله محصولات این شرکت میتوان انواع UPS، واریابل، اینورتر، شارژر و استابلایزر را نام برد.

## معرفی اولیه

استابلایزر، سیستم تنظیم و ثبیت کننده ولتاژ است که در صورت افت، نوسان و یا هر گونه تداخل در شبکه آن را به سرعت تشخیص داده و بصورت اتوماتیک رفع می نماید. عملکرد این دستگاه بدون سر و صدا بوده و از تکنولوژی روز دنیا (Servo. SYS) بهره مند است. سرعت و دقت این دستگاه بگونه ایی است که این محصول را از محصولات مشابه داخلی و خارجی تمایز کرده و از افتخارات این شرکت محسوب می شود.

این گروه از استابلایزر ها بر اساس تغییر تعداد دور سیم پیچ بر روی هسته های حلقوی و استوانه ای عملیات اصلاح را انجام می دهند. دستاوردهایی همچون دقت، پیوستگی خطی، ولتاژ خروجی ثابت، سینوسی کامل بودن و هماهنگی فازها جزء خصوصیات مهم این دستگاه ها می باشند.

## از جمله موارد استفاده دستگاه استابلایزر امگا میتوان موارد زیر را نام برد:

- (۱) استفاده خانگی (آپارتمان های مسکونی واداری به صورت مجزا و یا کل آپارتمان جهت حفاظت از کامپیوتر، یخچال و فریزر، ...)
- (۲) محیط های بیمارستانی (اتاق عمل. سی تی اسکن، MRI، سونوگرافی، یونیت های دندان پزشکی، ...)
- (۳) محیط های آزمایشگاهی (کنترل کیفی، تشخیص پزشکی، ...)
- (۴) محیط های صنعتی (دستگاههای CNC، کوانتمتر، چاپ، بسته بندی، ...)
- (۵) استفاده عمومی (پمپ آب، آسانسور، تالارها و سالن های نمایش، ...)
- (۶) ایستگاههای مخابراتی، رادیویی، تلویزیونی، سالن های نمایش، ضبط ویدیوئی و ...



جدول راهنمای مدل ها

شرح	مدل
مدل عمودی، این مدل ایستاده و دارای چهار میباشد.	OMG-V11
مدل افقی، این مدل به صورت ۵ ک مونت میباشد.	OMG-H11
مدل دیواری، این مدل قابل نصب بر روی دیوار میباشد.	OMG-W11

## دلالی استفاده از دستگاه های استابلایزر:

- (۱) مشکلات شبکه برق
- (۲) افزایش بار شبکه در زمانهای خاصی از روز
- (۳) کاهش و افزایش مدام ولتاژ
- (۴) تغییرات شدید و ناگهانی ولتاژ
- (۵) بار های نا متعادل و غیر خطی
- (۶) اصابت رعد و برق به شبکه برق شهری
- (۷) اختلالات ولتاژ بین فازها
- (۸) فاصله مصرف کننده از شبکه تا مصرف کننده

## مشخصات فنی استابلایزر های تکفارز دیجیتال امگا کره مجهز به سرو موتور با سیستم میکروپروسسوری

مدل	قوان	ولتاژ ورودی	ولتاژ خروجی	ولتاژ خروجی هر فاز	حداکثر جریان(A) خروجی لحظه ای هر فاز جریان(A) خروجی هر فاز	ابعاد(cm) ارتفاع.عرض.طول	G.W (KG)
OMG-V11-0.5K	0.5Kva	150-260V	220V&110V	2	5.6	28x18x15	5
OMG-V11-1K	1Kva			4	11.7	28x18x15	6.5
OMG-V11-1.5K	1.5Kva			6	16.8	28x18x16	7.5
OMG-V11-2K	2Kva-V			8	22.4	26x24x19	12
OMG-H11-2K	2Kva-H			8	22.4	35x33x14	11.5
OMG-V11-3K	3Kva-V			12	33.6	29x22x24	14
OMG-H11-3K	3Kva-H			12	33.6	35x33x14	13.5
OMG-V11-5K	5Kva-V			20	56	29x22x40	25
OMG-H11-5K	5Kva-H			20	56	43x35x16	15.5
OMG-V11-8K	8Kva-V	150-260V	220V	32	89.6	29x24x42	38
OMG-H11-8K	8Kva-H			32	89.6	50x38x19	24
OMG-W11-8K	8Kva-W			32	89.6	54x29x18	27
OMG-V11-10K	10Kva-V			40	112	29x24x42	42
OMG-H11-10K	10Kva-H	150-260V	220V&110V	40	112	50x38x19	25.5
OMG-W11-10K	10Kva-W			40	112	54x29x18	29
OMG-V11-15K	15Kva			60	168	40x33x65	85
OMG-V11-20K	20Kva			80	224	40x33x65	92

\* حداکثر تحمیل جریان خروجی کمتر از 1 ثانیه جهت بارهای هجومی

## مشخصات فنی استابلایزر های سه فاز دیجیتال امگا کرہ مجهز به سروو موتور با سیستم میکروپروسسوری

وزن (KG)	G.W	ابعاد (cm) ارتفاع.عرض.طول	حداکثر جریان (A) خروجی لحظه ای هر فاز	جریان (A) خروجی هر فاز	ولتاژ خروجی	ولتاژ ورودی	توان	مدل
48	48	35x33x73	12	33.6		277- 430V	380V	OMG-33-9K
86	86	43x38x74	20	56				OMG-33-15K
120	120	43x51x91	27	75.6				OMG-33-20K
131	131	43x51x91	40	112				OMG-33-30K
190	190	65x43x95	75	225				OMG-33-50K

\* حداکثر تحمل جریان خروجی کمتر از ۱ ثانیه جهت بارهای هجومی

### مزیت های دستگاه:

- ۱) دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا از حداقل ۱۵۰ تا ۲۶۰ ولت در مدل های تک فاز و ۲۷۷ تا ۴۳۰ ولت در مدل های سه فاز
- ۲) دارای سیستم هوشمند میکروپروسسوری جهت کنترل تمامی قسمت های دستگاه و سیم پیچ تماماً مس
- ۳) ولتاژ خروجی کاملاً خطی و پیوسته بدون هیچ گونه پرش و نوسان
- ۴) استفاده از فیلتر جهت جلو گیری از نویز و پارازیت های لحظه ای در ولتاژ خروجی
- ۵) شکل موج کاملاً سینوسی در ولتاژ خروجی
- ۶) دارای سیستم قطع جریان دستگاه در صورت مصرف بیش از ۲/۸ توان نامی
- ۷) تنظیم میزان درصد خطای ولتاژ خروجی، قابل تنظیم به صورت  $\pm 0.3 \text{ to } 0.5\%$
- ۸) دارای سیستم قطع جریان دستگاه در صورت Over Under و ولتاژ بیش از حد
- ۹) دارای سیستم قطع یک فاز (PHASE FAILURE)
- ۱۰) میزان بسیار ناچیز تلفات انرژی و راندمان ۹۸٪
- ۱۱) جریان بی باری بسیار کم زیر ۰/۲ آمپر
- ۱۲) دارای سیستم تاخیر در وصل قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۱۸۰ ثانیه
- ۱۳) دارای سیستم هشدار به صورت آلام در اثر اضافه بار مصرفی
- ۱۴) توانائی اصلاح مستقل و بالанс هر فاز به صورت مجزا در مدل های سه فاز
- ۱۵) قطع جریان در صورت قطع شدن هر یک از فازها در مدل های سه فاز
- ۱۶) دارای کلید BY-PASS جهت یکسره نمودن ورودی و خروجی در شرایط اضطراری
- ۱۷) زمان اصلاح ولتاژ خروجی کمتر از نیم ثانیه به ازای ۱۰٪ تغییرات در ولتاژ ورودی
- ۱۸) دارای ولتاژ خروجی  $V_{NO} = 110$  تثبیت شده در مدل های تک فاز جهت استفاده در موارد خاص
- ۱۹) قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی به صورت دلخواه بین  $400 - 360$  ولت در مدل های سه فاز
- ۲۰) دارای سیستم قطع جریان دستگاه در صورت دمای بالا (OVER TEMPERATURE)
- ۲۱) دارای سیستم قطع خودکار دستگاه در صورت دو فاز شدن ولتاژ ورودی در مدل های تک فاز و سه فاز
- ۲۲) قطع کامل ولتاژ خروجی در صورت اضافه ولتاژ ورودی از ۲۹۰ ولت به بالا یا کاهش ولتاژ ورودی از ۱۱۰ ولت به پائین
- ۲۳) دارای سیستم قطع جریان دستگاه در صورت اتصال کوتاه
- ۲۴) دارای صفحه نمایش دیجیتال (نمایش ولتاژ ورودی، خروجی، شرایط عمومی دستگاه و جریان مصرفی هر فاز به صورت مجزا)
- ۲۵) بی سرو صدا کار کردن دستگاه جهت محیط های آرام
- ۲۶) عدم تاثیر پذیری از ضربی کسینوس فی
- ۲۷) دارای فن هوشمند برای تمامی مدل ها حتی مدل های تک فاز
- ۲۸) مطابق با استانداردهای برق ایران

### مشخصات فنی و طریقه استفاده :

کلید خاموش و روشن کردن دستگاه (REGULATIN) : در صورتیکه این کلید بالا باشد دستگاه استابلایزر شروع به کار کرده و عمل تثبیت ولتاژ را انجام میدهد.

کلید CITY POWER (BY-PAS) : این کلید در موقعی عمل میکند که کلید خاموش روشن کردن دستگاه پایین باشد و دستگاه کاملاً خاموش باشد از این کلید در موقعی استفاده میشود که شما بخواهید دستگاه استابلایزر را از مدار خارج نمایید بطور مثال موقعی که بخواهید با دستگاه جوش کار کنید ممکن است دستگاه استابلایزر صدمه ببیند بنابراین ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس کلید BY PASS را بالا بزنید تا برق ورودی و خروجی یکسره شود و بعد از اتمام کار کلید خاموش روشن دستگاه را بالا بزنید تا دستگاه استابلایزر شروع به کار نماید و عمل تثبیت ولتاژ را انجام دهد.

صفحه نمایش : نمایش میزان مصرف و ولتاژ ورودی و خروجی را انجام میدهد.

کلید قرمز رنگ (PRECISION) : کلید تنظیم درصد خطای با قابلیت تنظیم  $\pm 0.3 \text{ to } 0.5\%$  توصیه میشود در موقعی که دستگاه های مصرفی شما حساسیت زیادی در برابر نوسانات ولتاژ ندارد (مانند مصرف خانگی) و با ولتاژ  $\pm 5\%$  ۲۲۰ ولت کار میکند از درصد خطای استفاده نمایید تا باعث طول عمر بیشتر دستگاه استابلایزر گردد.

کلید سبز رنگ تاخیر در وصل (DELAY) : این کلید در موقعی که دستگاه روشن است عمل نمی نماید و با فشار دادن این کلید کلمه NOP بر روی صفحه نمایش داده میشود. این کلید موقعی استفاده میشود که در ابتدای روشن کردن دستگاه شما بخواهید دستگاه استابلایزر با تاخیر وارد مدار شود این کلید در دو حالت ۳ دقیقه و ۵ ثانیه قابل تنظیم می باشد.

اتصال نول صحیح به دستگاه استابلایزر ضروری میباشد در غیر اینصورت دستگاه عمل نخواهد کرد.



لطفا به نکات زیر توجه نمایید :

۱) در صورتی که جریان بیشتر از جریان نامی دستگاه استabilایزر باشد، دستگاه به شرایط بحرانی نزدیک شده و شروع به بوق زدن می نماید، در این موقع باید میزان بار مصرفی را کم کرده؛ بدین منظور باید تعدادی از وسایل برقی که از دستگاه استabilایزر استفاده می کنند را خاموش نمایید تا دستگاه به شرایط عادی برگردد.

هرچه میزان بار اضافه از توان دستگاه بیشتر باشد بوقهای اخطار سریعتر می باشند و در صورتیکه به این اخطارها توجهی نگردد پس از چند دقیقه دستگاه بصورت اتوماتیک فرمان قطع کامل دستگاه را می دهد و صدای صوت ممتد از دستگاه شنیده میشود در این هنگام پیغام **OL PROT** یا **OT PROT** بر روی صفحه نمایش دیده می شود بنابراین باید بارهای مصرفی را کم کرده و دستگاه پس از خنک شدن، مجددا شروع به کار می کند.

۲) در صورتیکه ولتاژ برق ورودی از ۱۱۰ ولت کمتر باشد دستگاه استabilایزر قادر به تثبیت ولتاژ خروجی نخواهد بود و در این هنگام دستگاه به طور کامل خاموش شده و صفحه نمایش کلمه **UVPROT** را نمایش می دهد و از دستگاه صدای صوت اخطار ممتد شنیده می شود . هنگامیکه ولتاژ برق ورودی افزایش یابد دستگاه بطور اتوماتیک روشن شده و آماده به کار می گردد.

همچنین اگر ولتاژ برق ورودی از ۳۰۰ ولت بیشتر شود هم دستگاه خاموش شده و بر روی صفحه نمایش کلمه **OVPROT** دیده می شود و صدای صوت ممتد از دستگاه شنیده می شود و هنگامیکه ولتاژ برق شهر از ۳۰۰ ولت کمتر شود دستگاه بطور اتوماتیک روشن شده و آماده به کار می گردد.

توجه: اتصال نول صحیح به دستگاه استabilایزر ضروری میباشد در غیر اینصورت دستگاه به صورت صحیح عمل نخواهد کرد.

نکات ایمنی :

۱) از قرار دادن هرگونه شیء روی دستگاه یا پشت دستگاه خودداری نمایید.


۲) از باز کردن درب دستگاه توسط افراد غیر متخصص جداً خودداری نمایید و در صورت وجود هرگونه مشکل به نمایندگی فروش مراجعه نمایید.

۳) از قرار دادن دستگاه در فضای سرباز یا زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.

۴) از قرار دادن دستگاه در محیط های که احتمال با مواد شیمیایی وجود دارد خودداری نمایید.

۵) بهترین دمای کار کرد دستگاه بین ۵- ۵۰+ درجه سانتیگراد می باشد توصیه می شود از دستگاه در محیط های خنک استفاده گردد

۶) در صورت شنیدن بوق اخطار توسط دستگاه حتما بار مصرفی را کم کنید.



# تالی الکتریک

واردات و توزیع تجهیزات برق صنعتی

